

Garant**TK fazetková fréza 120°, bez povlaku, Ø e8 DC: 6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	208081 6
GTIN	4062406544959
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:**Tolerancia:** Uhol hrotu $\pm 1^\circ$.**Použitie:**

- Frézovanie drážok
- Zahlbovanie
- Zrážanie hrán
- Možno použiť aj ako NC navrtávač.

Technický opis

Rohový uhol úkosu	60 Stupeň
Ø rezných hrán D_c	6 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø stopky D_s	6 mm
Počet zubov Z	2
Úkosové frézovanie	60 Stupeň
Dĺžka britov L_c	13 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM

Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého \varnothing	e8
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Uhol zápustného hrotu	120 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Fazetková fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	180	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	105	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	55	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	35	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40	M
GG(G)	vhodný	55	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

