Garant

Upínacia matica ER pre klieštinové skľučovadlo HiRunER, pre ER: 20

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309617 20
GTIN	4062406545048
Trieda položky	31Z

Popis

Prevedenie:
Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Povrch s klznou úpravou, uložený v guľkových ložiskách. Nižšia hodnota trenia, vyššia upínacia sila.
Vhodné pre:
Presný klieštinový upínací tŕň ER HiRunER č. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.
Zvláštne príslušenstvo:
Hákový kľúč č. 628400, príp. momentový kľúč č. 309749 alebo č. 628520.
Upozornenie:
Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Technický opis

Závit	M28×1
Vonkajší ⌀ D	38 mm
pre ER	20 mm

Celková dĺžka L	22,6 mm
maximálny uťahovací moment	80 Nm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min^{-1}
Druh produktu	Upínacia matica