

## HEDI

### LED akumulátorové tyčové svietidlo, Typ: 160



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081259 160
GTIN	4003644006090
Trieda položky	08B

#### Popis

**Prevedenie:**

**Akumulátorové tyčové osvetlenie** s otočným plastovým hákom; vypínač, odpojené zapínateľné ploché svetlo a vreckové svetlo.

Jasné plošné svetlo so 160 LED diódami. S nabíjačkou 230 V / 12 V a nabíjacím káblom do auta.

**Funkcia:**

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing < 12$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

#### Technický opis

Zóna ATEX	žiadna
Hmotnosť	300 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Svetelný tok	1000 lm
Druh batérie	nikel-metal hydrid
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Celková dĺžka	520 mm
Trvanie osvetlenia	2 h
$\varnothing$ hlavy	58 mm
Svetelný výkon	10 W

Druh produktu

Inšpekčné svietidlo