

BENNING**Multimeter, Označenie výrobcu: MM10-PV****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473300 MM10-PV
GTIN	4014651440890
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Robustné plastové puzdro s veľkoformátovým 3 1/2", 4" alebo 4 3/4" LCD displejom.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie. Na presné a bezpečné merania vo fotovoltaických systémoch a aplikáciách s vysokým napätím v priemysle, obchode a službách. Dátový záznamník, pamäť, Bluetooth, aplikácia, AutoV na automatickú detekciu napätia, LoZ a dolnopriepustný filter (HFR).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah balenia:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu. Snímač teploty drôtu, gumový ochranný rám, krokosvorky, merací adaptér TA PV.

Technický opis

Striedavý prúd AC	1 mA – 10 A
Kategória prepätia	CAT IV 600 V
Kategória prepätia	CAT III 1000 V

Merací proces	TRUE RMS
Odpor	0,1 Ω – 40 M Ω
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Rozhranie	USB rozhranie
Senzor napätia (bezdotykový)	áno
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081555 LR6
Počet obsiahnutých batérií	2
Funkcia ukladania	HOLD, MAX/MIN
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Striedavé napätie AC	0,1 mV – 1500 V
Skúška priechodnosti	áno
Rozsah zobrazovania	6000
Kapacita	1 nF – 10 mF
Teplota	-40 - 400 °C
Jednosmerný prúd DC	1 mA – 10 A
Jednosmerné napätie	0,1 mV – 2000 V
Frekvencia	0,01 Hz – 100 kHz
Kalibrácia	I3
Kalibrácia	I7
Skúška diód	áno
Základná presnosť	0,5 %
Označenie výrobcu	MM10-PV
Materiál krytu	Plast
Druh produktu	Multimeter

Služby

KalibráciaDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027000 3
Kalibrácia DAkkSDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027010 3
	027520 A

KalibráciaSnímač teploty s/bez zobrazovacej jednotky Typ A

Kalibrácia DAkkSSnímač teploty s/bez zobrazovacej jednotky Typ A

027540 A

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6