

Garant**Klieštinové skľučovadlo ER ultra krátke, SK 40, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300445 16
GTIN	4062406545352
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel. Mimoriadne krátke vyhotovenie s presnou upínacou maticou umiestnenou vo vnútri. Ideálne pre úzke pracovné priestory, vysoká stabilita.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 typ A a B.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice ER (umiestnená vo vnútri).

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie kliešte ER č. 308941 – 309448, ťažné čapy (ŤČ) č. 308600 – 308806, ER upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

Vhodná upínacia matica č. 309621.

Technický opis

Vonkajší Ø D	24 mm
pre ER klieštiny	16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	27 mm
Rozmer cez steny SW	19 mm

Ø upnutia D ₁	0,5-10 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Klieštinový upínací trň