

Garant**Klieštinové skľučovadlo ER ultra krátke, SK 50, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300446 25
GTIN	4062406545369
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel. **Mimoriadne krátke vyhotovenie s presnou upínacou maticou umiestnenou vo vnútri.** Ideálne pre úzke pracovné priestory, vysoká stabilita.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 typ A a B.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice ER (umiestnená vo vnútri).

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie kliešte ER č. 308941 – 309448, ťažné čapy (ŤČ) č. 308600 – 308806, ER upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

Vhodná upínacia matica č. 309621.

Technický opis

pre ER klieštiny	25 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	25 mm
Vonkajší Ø D	32 mm
Rozmer cez steny SW	24 mm

Ø upnutia D ₁	1-16 mm
Upínač	SK 50
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Klieštinový upínací trň