

**Rozprašovacie lepidlo PE, PP, Obsah: 500ml****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083399 500
GTIN	5900422098553
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

Stačí tlak prsta – priľnavosť pre povrchy od papiera po kov. Priemyselné lepidlá 3M v spreji sú rýchle, pohodlné a efektívne montážne pomôcky.

Technický opis

Pevnosť bez fixácie podľa	10 min
Bod vzplanutia	-55 °C
Označenie nebezpečných látok	GHS09: Životné prostredie
Označenie nebezpečných látok	GHS02: Plameň
Označenie nebezpečných látok	GHS07: výkričník
Tvar	Sprej v dóze
Odolnosť od dátumu výroby	15 Mesiac
Chemický podklad	elastomér

Technický list

Tesnosť	0,71 g/cm ³
vhodné pre materiál	Plast
Farba	biela
Striekacia vzdialenosť	20 cm
Čas odvetrania	1 min
Objem náplne	500 ml
Teplota skladovania	15 - 25 °C
Druh produktu	Rozprašovacie lepidlo