

3M**Lepiaca páska VHB™, sivá, Šírka×dĺžka (mm×m): 19X11**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083786 19X11
GTIN	4054596823778
Trieda položky	08M

Popis

Prevedenie:

Obojstranná vysoko výkonná **lepiaca páska** vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.

Model **3M™ GPH-110GF** je vyrobený z prispôsobivého penového jadra a odoláva vysokým teplotám. Používa sa na rýchle a jednoduché vytvorenie pevného, odolného a dlhotrvajúceho spoja.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásy 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach.

Technický opis

Farba	sivá
odolné voči teplotám do	150 - 230 °C
Hrúbka	1,1 mm
Sklad Vlhkosť vzduchu	40 - 65 %
Lepiaca hmota	akrylát
Teplota skladovania	16 - 25 °C
Minimálna trvanlivosť	24 Mesiac

Druh lepiacej pásky	obojsstranná
Označenie výrobcu	GPH-110GF
Materiál Kryt	silikonizovaný PE film
Šírka	19 mm
Dĺžka	11 m
Lepiaca sila na oceli	3,7 N/mm
Atribút Názov produktu	sivá
Druh produktu	Lepiaca páska