

Garant

**Vložka na pretláčanie profilu pre vonkajší šesthran $\varnothing d = 32$ mm, TiN,
Šesthran: 14mm**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	293110 14
GTIN	4062406561031
Trieda položky	29L

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Upozornenie:

Špeciálne geometrie sú k dispozícii na vyžiadanie. Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

Technický opis

$\varnothing d$	32 mm
Šesthran	14 mm
L_1	20,5 mm
Profil	Šesthran
Rezný materiál	HSS
Dĺžka profilu t_{max}	30 mm

Tolerancia	-0,11 až -0,16 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov