



## Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca; 1/2 palcový štvorhran 35-dielne, Počet dielov: 35



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630036 35
GTIN	4000896239887
Trieda položky	630

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

#### Výhoda:

Smartcase s funkciou rozostavenia.

#### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

#### Rozsah balenia:

1/4" nástrčné hlavice na Torx®: 7 ks veľ. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12

1/2" nástrčné hlavice na Torx®: 6 ks veľ. E12; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 palcové zástrčné hlavice pre Torx®, s povrchovou úpravou TiN: 9 ks veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

1/2 palcové zástrčné hlavice pre Torx®, s povrchovou úpravou TiN: 9 ks veľ. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

1/2 palcové zástrčné hlavice pre Torx®, s povrchovou úpravou TiN, dlhé: 4 ks veľ. TX30; TX40; TX45; TX50

Skladovanie v: Plastové púzdro so stojanom / odkladacou miskou

### Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Počet dielov	35
Výstupný profil	Nástrčný kľúč na skrutky TORX®
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3124
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Dĺžka	355 mm
Šírka	235 mm
Výška	65 mm
Povrch	chrómovaná
s QuickRelease	nie
Druh produktu	Nástrčný kľúč