


**3M****Obojstranná lepiaca páska, Šírka×dĺžka (mm×m): 12X50**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083778 12X50
GTIN	5900422113843
Trieda položky	08M

## Popis

### Prevedenie:

3M™ GPT-020F je obojstranná lepiaca páska a vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti vlhkosti, veľmi vysokou okamžitou príľnavosťou, veľmi dobrou pevnosťou v šmyku aj pri zvýšených teplotách a dobrou odolnosťou voči UV žiareniu.

## Technický opis

Materiál Kryt	PP fólia
Teplota skladovania	16 - 25 °C
Šírka	12 mm
Farba	transparentná
Minimálna trvanlivosť	18 Mesiac
Sklad Vlhkosť vzduchu	40 - 65 %
Druh lepiacej pásky	obojsstranná
Podkladový materiál	PET fólia

Lepiaci sila na oceli	11,3 N/mm
Dĺžka	50 m
Lepiaci hmota	akrylát
Hrúbka	0,2 mm
Označenie výrobcu	GPT-020F
odolné voči teplotám do	90 °C
Pravítko k dispozícii	nie
Druh produktu	Lepiaci páska