

3M**Obojstranná lepiaca páska, Šírka×dĺžka (mm×m): 25X50**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083778 25X50
GTIN	5900422114307
Trieda položky	08M

Popis

Prevedenie:

3M™ GPT-020F je obojstranná lepiaca páska a vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti vlhkosti, veľmi vysokou okamžitou príľnavosťou, veľmi dobrou pevnosťou v šmyku aj pri zvýšených teplotách a dobrou odolnosťou voči UV žiareniu.

Technický opis

Lepiaca hmota	akrylát
Druh lepiacej pásky	obojsstranná
Materiál Kryt	PP fólia
Hrúbka	0,2 mm
Minimálna trvanlivosť	18 Mesiac
Teplota skladovania	16 - 25 °C
Podkladový materiál	PET fólia
Farba	transparentná

Dĺžka	50 m
odolné voči teplotám do	90 °C
Šírka	25 mm
Sklad Vlhkosť vzduchu	40 - 65 %
Označenie výrobcu	GPT-020F
Lepiaca sila na oceli	11,3 N/mm
Pravítko k dispozícii	nie
Druh produktu	Lepiaca páska