

3M**Obojstranná lepiaca páska, Šírka×dĺžka (mm×m): 50X50**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 083778 50X50 |
| GTIN | 5900422113676 |
| Trieda položky | 08M |

Popis

Prevedenie:

3M™ GPT-020F je obojstranná lepiaca páska a vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti vlhkosti, veľmi vysokou okamžitou príľnavosťou, veľmi dobrou pevnosťou v šmyku aj pri zvýšených teplotách a dobrou odolnosťou voči UV žiareniu.

Technický opis

| | |
|-----------------------|------------|
| Minimálna trvanlivosť | 18 Mesiac |
| Dĺžka | 50 m |
| Materiál Kryt | PP fólia |
| Lepiaca sila na oceli | 11,3 N/mm |
| Označenie výrobcu | GPT-020F |
| Šírka | 50 mm |
| Teplota skladovania | 16 - 25 °C |
| Hrúbka | 0,2 mm |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Farba | transparentná |
| Sklad Vlhkosť vzduchu | 40 - 65 % |
| Lepiaca hmota | akrylát |
| Druh lepiacej pásky | obojsstranná |
| Podkladový materiál | PET fólia |
| odolné voči teplotám do | 90 °C |
| Pravítko k dispozícii | nie |
| Druh produktu | Lepiaca páska |