



Momentové klíče s nástrčnou račňou prepínateľnou, Maximálny ťahovací moment: 300Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657105 300
GTIN	2050002057593
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Stabilný, kompaktný, jednoramenný momentový kľúč, prednastavený podľa stupnice a samočinne vypínací. Extrémne vysoká presnosť ťahovania, pretože na všetky opotrebitelné časti je použitý kvalitný materiál a tlačná pružina je pri práci namáhaná len krátko. Puzdro a rukoväť vyrobené zo stabilnej obdĺžnikovej rúrky. Stupnice nastaviteľné. **Ťahovanie doľava prestrčením nástrčných nástrojov.**

S nástrčnou račňou prepínateľnou. Merné jednotky: Nm, lbfft.

Funkcia:

Ak sa pri použití kľúča dosiahne nastavená hodnota, kľúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

Točivý moment možno rýchlo nastaviť pomocou posuvného ovládacieho gombíka. Nastavená hodnota je fixovaná aretačným tlačidlom v rukoväti.

Použitie:

Keďže sa krútiaci moment môže zmeniť veľmi rýchlo, ideálny na opravy a malé série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Upínač pre nástrčný nástroj	14×18 mm
Hmotnosť	1702 g
Údaje protokolovateľné	nie
Spätná väzba	s vypínaním
Forma pripojenia	na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Séria	MANOSKOP® 730 Quick
Maximálny ťahovací moment	300 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	50 - 220 lbfft
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O1
Norma	DIN EN ISO 6789
Meracia technika	mechanický
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	500 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Celková dĺžka L	565 mm
Členenie stupnice 1 dielik =	10 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	60 - 300 Nm
Ukazovateľ	analógová
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [L ₁]	475 mm

Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [I ₂]	25 mm
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	nie
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAKKSMomentové kľúče Maximálny uťahovací moment 1000	020020 1000
KalibráciaMomentové kľúče Maximálny uťahovací moment 400	020010 400

Príslušenstvo

Nástrčná rača Štvorhran pohonu 2-1/2	657620 2-1/2
Nástrčná rača Typ hnací štvorhran 2-3/4	657630 2-3/4
Štvorhranný nástrčný nástroj Typ hnací štvorhran 2-1/2	657700 2-1/2
Nástrčná rača prepínateľná Typ hnací štvorhran 2-1/2	657582 2-1/2
Nástrčná rača prepínateľná Typ hnací štvorhran 2-3/4HD	657600 2-3/4HD
Priezor stupnice pre momentový kľúč Typ 2	657212 2
Nástrčná rača Typ hnací štvorhran 2-1/2	657630 2-1/2
Náhradná rukoväť pre momentový kľúč Typ 4	657211 4
Nástrčná rača prepínateľná Typ hnací štvorhran 2-1/2	657600 2-1/2
Posúvač zelený pre momentový kľúč Typ 2	657213 2
Štvorhranný nástrčný nástroj Typ hnací štvorhran 2-3/4	657700 2-3/4
Nástrčná rača prepínateľná Typ hnací štvorhran 2-3/4	657600 2-3/4

Nástrčná račna prepínateľná s vyhadzovačom QuickRelease Typ hnací štvorhran 2-1/2	657590 2-1/2
Momentové kľúče bez nástrčného nástroja Maximálny uťahovací moment 300	657215 300
Priezor stupnice pre momentový kľúč Typ 4	657212 4