



Momentové klúče so štvorhranným nástrčným nástrojom, Maximálny ťahovací moment: 300Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657205 300
GTIN	2050002057609
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Stabilný, kompaktný, jednoramenný momentový klúč, prednastavený podľa stupnice a samočinne vypínací. Extrémne vysoká presnosť ťahovania, pretože na všetky opotrebitelné časti je použitý kvalitný materiál a tlačná pružina je pri práci namáhaná len krátko. Puzdro a rukoväť vyrobené zo stabilnej obdĺžnikovej rúrky. Stupnice nastaviteľné. **Ťahovanie dolava prestrčením nástrčných nástrojov.**

So **štvorhranným nástrčným nástrojom**. Merné jednotky: Nm, lbfft.

Funkcia:

Ak sa pri použití klúča dosiahne nastavená hodnota, klúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

Točivý moment možno rýchlo nastaviť pomocou posuvného ovládacieho gombíka. Nastavená hodnota je fixovaná aretačným tlačidlom v rukoväti.

Použitie:

Keďže sa krútiaci moment môže zmeniť veľmi rýchlo, ideálny na opravy a malé série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom klúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Spätná väzba	s vypínaním
Upínač pre nástrčný nástroj	14×18 mm
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [L ₁]	475 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Séria	MANOSKOP® 730 Quick
Forma pripojenia	na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Údaje protokolovateľné	nie
Kalibrácia	O1
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Hmotnosť	1605 g
Členenie stupnice 1 dielik =	10 Nm
Celková dĺžka L	560 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	500 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Meracia technika	mechanický
Rozsah krútiaceho momentu	60 - 300 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	50 - 220 lbfft
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné

Ukazovateľ	analogová
Maximálny ťahovací moment	300 Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [L ₂]	25 mm
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	nie
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000
KalibráciaMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 400	020010 400

Príslušenstvo

Nástrčná rača prepínateľná Typ hnací štvorhran 2-3/4	657600 2-3/4
Nástrčná rača prepínateľná s vyhadzovačom QuickRelease Typ hnací štvorhran 2-1/2	657590 2-1/2
Náhradná rukoväť pre momentový kľúč Typ 3	657211 3
Posúvač zelený pre momentový kľúč Typ 2	657213 2
Priezor stupnice pre momentový kľúč Typ 2	657212 2
Štvorhranný nástrčný nástroj Typ hnací štvorhran 2-3/4	657700 2-3/4
Nástrčná rača prepínateľná Typ hnací štvorhran 2-3/4HD	657600 2-3/4HD
Nástrčná rača Typ hnací štvorhran 2-3/4	657630 2-3/4
Nástrčná rača prepínateľná Typ hnací štvorhran 2-1/2	657600 2-1/2
Nástrčná rača prepínateľná Typ hnací štvorhran 2-1/2	657582 2-1/2
Nástrčná rača Štvorhran pohonu 2-1/2	657620 2-1/2

Nástrčná račna Typ hnací štvorhran 2-1/2	657630 2-1/2
Štvorhranný nástrčný nástroj Typ hnací štvorhran 2-1/2	657700 2-1/2
Nástrčná račna s vyhadzovačom Typ hnací štvorhran 2-1/2	657580 2-1/2
Náhradná rukoväť pre momentový kľúč Typ 4	657211 4
Momentové kľúče bez nástrčného nástroja Maximálny uťahovací moment 300	657215 300
Priezor stupnice pre momentový kľúč Typ 4	657212 4