

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s deliacou stenou s Celoplechové krídlové dvere, Typ: 2000-3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940082 2000-3
GTIN	4062406565084
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka so zásuvkami v 40 × 20 G s deliacou stenou. Montáž políc v rastru 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovňavací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Priechodná stredná deliaca priečka, všetky police sú výškovo nastaviteľné.

Osadenie:

Pocet políc šírka 20G: 5

Rozsah balenia:

Skrinka vrátane deliacej steny a políc.

Povrchová úprava farby:

Korpus svetlosivý RAL 7035, **práškovy lakovaný.**

Dvere antracitové RAL 7016, **práškovy lakované.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Úžitková výška	1845 mm
ComfortClose	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	2000 mm
Hmotnosť	142 kg
Hĺbka v G	20
Polohovanie rukoväti	stred
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Šírka v G	40
Šírka	1000 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940550 20