

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s deliacou stenou s Krídlové dvere s priezorom, Typ: 2000-3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940084 2000-3
GTIN	4062406565114
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka so zásuvkami v 40 × 20 G s deliacou stenou. Montáž políc v rastru 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Priečodná stredná deliaca priečka, všetky police sú výškovo nastaviteľné.

**Osadenie:**

Pocet políc šírka 20G: 5

**Rozsah balenia:**

Skrinka vrátane deliacej steny a políc.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus svetlosivý RAL 7035, **práškovolakový**.

Dvere antracitové RAL 7016, **práškovolakové**.

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Šírka	1000 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priechinka (na kov)	100 kg
ComfortClose	nie
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	stred
Hmotnosť	142 kg
Hĺbka	500 mm
Šírka v G	40
Hĺbka v G	20
Úžitková výška	1845 mm
Výška	2000 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940550 20