

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s deliacou stenou s Celoplechové krídlové dvere, Typ: 2000-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 940082 2000-2 |
| GTIN             | 4062406565077 |
| Trieda položky   | 9GI           |

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka so zásuvkami v 40 × 20 G s deliacou stenou. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovňavací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Zavesená stredová priečka s 2 pevnými a 4 výškovo nastaviteľnými policami. Nosnosť zavesenej stredovej priečky, príp. zavesených oddielov: 200 kg.

**Osadenie:**

Pocet políc šírka 20G: 6

Pocet políc šírka 40G: 1

**Rozsah balenia:**

Skrinka vrátane deliacej steny a políc.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus svetlosivý RAL 7035, **práškovy lakovaný**.

Dvere antracitové RAL 7016, **práškovy lakované**.

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

|  |  |
|--|--|
| Polohovanie rukoväti   | stred  |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov) | 100 kg   |
| Predné strany skriniek   | Celoplechové krídlové dvierka                                  |
| ComfortClose   | nie  |
| Hmotnosť   | 118 kg   |
| Hĺbka v G  | 20   |
| Úžitková výška   | 1845 mm  |
| Výška  | 2000 mm  |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný                            | áno  |
| Šírka v G  | 40   |
| Šírka  | 1000 mm  |
| Hĺbka  | 500 mm   |
| Raster dierovanej steny Hoffmann   | 9×9 mm   |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri   | 1000 kg  |
| Uhol otvárania dvier   | 250 Stupeň   |
| Prestavenie výšky v mriežke  | 25 mm  |
| Cylindrický zámok  | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skrinka Konštrukcia  | Základná skriňa  |
| Druh produktu  | Skriňa s policami  |

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20 | 940550 20   |
| Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11      | 914226 GP11 |