

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s deliacou stenou s Celoplechové krídlové dvere, Typ: 2000-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940082 2000-1
GTIN	4062406565060
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka so zásuvkami v 40 × 20 G s deliacou stenou. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Zavesená stredová priečka s jednou pevnou a 2 výškovo nastaviteľnými policami. Nosnosť zavesenej stredovej priečky, príp. zaveseného oddielu: 200 kg.

**Osadenie:**

Pocet políc šírka 20G: 3

**Rozsah balenia:**

Skrinka vrátane deliacej steny a políc.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus svetlosivý RAL 7035, **práškovolakový**.

Dvere antracitové RAL 7016, **práškovolakové**.

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti prepokopeniu.

**Technický opis**

Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
ComfortClose	nie
Hmotnosť	114 kg
Šírka	1000 mm
Úžitková výška	1845 mm
Výška	2000 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	40
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Polohovanie rukoväti	stred
Hĺbka	500 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940550 20