

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s deliacou stenou a zásuvkami s Celoplechové krídlové dvere,  
Typ: 2000-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940102 2000-1
GTIN	4062406545208
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka so zásuvkami v 40 × 20 G so stredovou priečkou a zásuvkami hĺbka 16G. Montáž políc v rastru 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovňavací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Výška čela zásuvky 125 mm. Zavesená stredová priečka s jednou pevnou a 2 výškovo nastaviteľnými policami. Nosnosť zavesenej stredovej priečky, príp. zaveseného oddielu: 200 kg.

**Osadenie:**

Pocet políc šírka 20G: 3

Pocet políc šírka 40G: 1

Pocet zásuviek 16×16G: 1

Pocet zásuviek 36×16G: 2

**Rozsah balenia:**

Skrinka vrátane deliacej steny ako aj políc a zásuviek.

**Povrchová úprava farby:**Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.****Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

## Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Úžitková výška	1845 mm
Polohovanie rukoväti	stred
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hmotnosť	145 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková šírka	400 mm
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
ComfortClose	nie
Šírka	1000 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	40
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	100 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Výška	2000 mm
Hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	16
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre skrine s krídlými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125	940640 125
Zásuvka pre skrine s krídlými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940642 125
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 20	940550 20
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40