

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s deliacou stenou a zásuvkami s Celoplechové krídlové dvere,
Typ: 2000-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940102 2000-2
GTIN	4062406565213
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka so zásuvkami v 40 × 20 G so stredovou priečkou a zásuvkami hĺbka 16G. Montáž políc v rastru 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Výška čela zásuvky 125 mm. Zavesená stredová priečka □ 9 × 9 mm v rošte 37 mm, s dvomi pevnými a 4 výškovo nastaviteľnými policami. Nosnosť zavesenej stredovej priečky, príp. zavesených oddielov: 200 kg.

Osadenie:

Pocet políc šírka 20G: 6

Pocet políc šírka 40G: 1

Pocet zásuviek 16×16G: 2

Pocet zásuviek 36×16G: 1

Rozsah balenia:

Skrinka vrátane deliacej steny ako aj políc a zásuviek.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	16
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Polohovanie rukoväti	stred
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
ComfortClose	nie
Šírka	1000 mm
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Výška	2000 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Úžitková výška	1845 mm
Hmotnosť	142 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Šírka v G	40
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa

Druh produktu

Skríňa s policami

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 20

940550 20

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940550 40

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125

940640 125

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125

940642 125