

**Odsávanie dymu pri spájkovaní Easy Arm 2, Počet filtrov / ramien: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082304 2
GTIN	4003008095333
Trieda položky	04K

Technický opis

Objem odsávania na rameno	110 m ² /h
Celková šírka	255 mm
Sieťové napätie	100 - 240 V
Celková výška	470 mm
Celková dĺžka	490 mm
Hmotnosť	15 kg
Sieťová frekvencia	50 - 60 Hz
Príkon	80 W
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Odsávacie zariadenie

Príslušenstvo

Kombinovaný filter kompletný Typ 1	082306 1
Odsávacie rameno s kĺbomOmniflex Typ 1	082311 1
Odsávacie rameno s kĺbom na montáž na stôlHighflex Typ 1	082308 1
Odsávacie ramenoHighflex Typ 1	082309 1
Predradený filter Typ 1	082307 1
Odsávacia dýza Plus Typ 1	082313 1
Odsávacie rameno s kĺbomOmniflex Typ 1	082310 1
Odsávacia dýza pravouhlá Typ 1	082312 1