

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s deliacou stenou a zásuvkami s Krídlové dvere s priezorom,
Typ: 2000-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940104 2000-1
GTIN	4062406561185
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka so zásuvkami v 40 × 20 G so stredovou priečkou a zásuvkami hĺbka 16G. Montáž políc v rastru 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovňavací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Výška čela zásuvky 125 mm. Zavesená stredová priečka s jednou pevnou a 2 výškovo nastaviteľnými policami. Nosnosť zavesenej stredovej priečky, príp. zaveseného oddielu: 200 kg.

Osadenie:

Pocet políc šírka 20G: 3

Pocet políc šírka 40G: 1

Pocet zásuviek 16×16G: 1

Pocet zásuviek 36×16G: 2

Rozsah balenia:

Skrinka vrátane deliacej steny ako aj políc a zásuviek.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka v G	20
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Šírka v G	40
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Šírka	1000 mm
Polohovanie rukoväti	stred
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	100 kg
Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
ComfortClose	nie
Hmotnosť	145 kg
Výška	2000 mm
Úžitková výška	1845 mm
Hĺbka	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 20	940550 20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125	940640 125
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940642 125