

HEDI

Strojné svietidlo, Typ: 9LED-BR



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081305 9LED-BR
GTIN	4003644022540
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Kvalitné, univerzálne použiteľné svietidlá, s vypínačom, 3 m gumeným pripojovacím káblom. Všetky svetlá na stroji/pracovisku HEDI® sa štandardne dodávajú so stolovými svorkami, integrovaným magnetom a 4 skrutkami na flexibilné pripevnenie svetla k rôznym povrchoch. S 3 stupňami jasů pre optimálne vysvietenie pracoviska. Inovatívna konštrukcia umožňuje posúdenie predmetu zhora svetlom, predĺžená 600 mm kovová spojovacia hadica.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Zóna ATEX	žiadna
Svetelný tok	750 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Svetelný výkon	6 W

Osvetľovacie teleso

LED

Druh produktu

Strojné svietidlo