

# HEDI

## Strojné svietidlo, Typ: 6LED



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081301 6LED
GTIN	4003644000111
Trieda položky	08B

### Popis

**Prevedenie:**

Kvalitné, univerzálne použiteľné svietidlá, s vypínačom, 3 m gumeným pripojovacím káblom. Všetky svetlá na stroji/pracovisku HEDI® sa štandardne dodávajú so stolovými svorkami, integrovaným magnetom a 4 skrutkami na flexibilné pripevnenie svetla k rôznym povrchom. Klasické strojové svetlo v dizajne so širokým lúčom. Hlavu svietidla je možné otáčať a vykyvovať o 340° pomocou guľového kĺbu. Vrátane vymeniteľnej žiarovky.

**Funkcia:**

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing < 12$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

### Technický opis

Svetelný výkon	7 W
Zóna ATEX	žiadna
Farba svetla	studená biela
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20

Príkonn	7 W
Teplota farby	6500 K
Svetelný tok	621 lm
Osvetľovacie teleso	LED
Druh produktu	Strojné svietidlo