


Garant**Vymeniteľná doštička pre NC navrtávak, HB225, Typ: 10G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231521 10G
GTIN	4062406565527
Trieda položky	21Y

Popis**Použitie:****Používa sa iba na gravírovanie.****Upozornenie:** $a_p = \max. 0,8 \text{ mm}$, $f = 0,008 \text{ mm až } 0,02 \text{ mm}$.**Technický opis**

Kód ISO	SOGT 080201
Počet výmien/rezných hrán	4
Povrchová úprava	AlCrN
Typ	10G
Typ	HB225
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		