


**Garant****Rádiusová vymeniteľná doštička, HB225, Typ / polomer R: 16/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231527 16/2
GTIN	4062406565565
Trieda položky	21Y

**Popis****Prevedenie:**

2-hranné vymeniteľné polomerové otočné rezné platničky.

**Použitie:**

Pre konvexné polomery na vonkajšej strane  $\varnothing$  alebo v otvoroch.

**Vhodné pre:**

č. 231500 veľ. 16

**Technický opis**

L	11,11 mm
X	3,75 mm
S	3,97 mm
Povrchová úprava	AlCrN
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	16
Z	3,5 mm

Polomer R	2 mm
Y	1,5 mm
Typ	HB225
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	65	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	250	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		