

Garant**Rádiusová vymeniteľná doštička, HB225, Typ / polomer R: 16/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231527 16/3
GTIN	4062406565589
Trieda položky	21Y

Popis**Prevedenie:**

2-hranné vymeniteľné polomerové otočné rezné platničky.

Použitie:

Pre konvexné polomery na vonkajšej strane \varnothing alebo v otvoroch.

Vhodné pre:

č. 231500 veľ. 16

Technický opis

Povrchová úprava	AlCrN
L	11,11 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Y	1,4 mm
Typ	16
Z	4,4 mm
X	4,75 mm

Polomer R	3 mm
S	3,97 mm
Typ	HB225
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	150	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	65	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	250	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		