

Garant**TK stopková fréza GARANT Master Ni-Based HPC/TPC, TiAlN, Ø DC: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	203048 10
GTIN	4062406565732
Trieda položky	11Z

Popis**Prevedenie:**

Špeciálny výbrus so **zaoblením rezných hrán ako pri torusovej fréze**.

Inovatívny substrát špeciálne na obrábanie **zliatin na báze niklu**. Nová povrchová úprava.

Použitie:

Na frézovanie **zliatin na báze niklu s vysokou tvrdosťou za tepla**.

Upozornenie:

Následný produkt pre č. 203028.

Technický opis

Dĺžka britov L_c	22 mm
Tolerancia menovitého \varnothing	f8
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	30 mm
Posuv f_z pre orezávanie v Inconel®	0,07 mm
\varnothing stopky D_s	10 mm
Celková dĺžka L	72 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
\varnothing vôle D_1	9,7 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Zaoblenie rohu r_v	0,2 mm
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň

Počet zubov Z	4
Ø rezných hrán D _c	10 mm
Séria	Master Ni-Based
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,08×D
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	TPC
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Inconel	vhodný	40	S
mokrý maximum	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------