



## Kompaktný prístroj dĺžkového merania Millimar C 1200, Typ: 1200T



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434707 1200T
GTIN	4059192062002
Trieda položky	43A

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktné puzdro s TFT farebným displejom s vysokým rozlíšením a kontrastom. Prípojka pre 1 indukčný snímač. Plynulé zobrazenie optimálneho zorného uhla so sklonom. Smer merania možno prestaviť. Prevádzky zo siete a na batériu.

#### Funkcia:

- **Dynamické meracie funkcie: Max, Min, Max-Min.**
- **Vycentrujte ukazovateľ na stred tolerančných hraníc.**
- **Ochrana menu prostredníctvom hesla.**

#### Použitie:

Ako ukazovateľ pre indukčný snímač pre jednoduché meracie úlohy (+ A, – A). Ideálne na stacionárne a mobilné použitie v dielni a výrobe. Pre indukčný dotyk s kompatibilitou Tesa.

#### Rozsah balenia:

Vrátane zástrčkového napájacieho zdroja (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

#### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498938.

### Technický opis

Výška	170 mm
Stupnica nastaviteľná	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 $\mu\text{m}$
Šírka	130 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozsah merania	$\pm 3$ až $\pm 5000$ $\mu\text{m}$
Dĺžka	150 mm
Hmotnosť	1 kg
maximálne rozlíšenie	0,1 $\mu\text{m}$
Kompatibilita	TESA
Ukazovateľ	digitálna
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Druh produktu	Zobrazovací prístroj

## Príslušenstvo

Indukčný snímač na meranie dĺžky Typ 2004M	434760 2004M
Zásuvná indukčná sonda na meranie dĺžky Typ 1300TA	434750 1300TA
Zásuvná indukčná sonda na meranie dĺžky Typ 1300MA	434750 1300MA
Pripojovací kábel Typ USB2	498938 USB2
Indukčný snímač na meranie dĺžky Typ 2004T	434760 2004T
Pripojovací kábel Typ R2	498938 R2
Pripojovací kábel Typ D2	498938 D2