

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitálny vonkajší hrúbkometer s meracím kontaktom – guľôčkou, Rozsah merania: 0-30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438573 0-30
GTIN	2050002053168
Trieda položky	46Q

Popis**Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. **Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.**

Vložením **Preset hodnôt** sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR3.

Zvláštne príslušenstvo:

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľkosti A2, dátový kábel č. 497440 a rádiový adaptér č. 498954 veľkosti A5.

Technický opis

Dĺžka meracieho kontaktu hore Hb	30 mm
Meracia sila	1 - 1,5 N
Dĺžka meracieho kontaktu dole Hf	30 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	115 mm
Opakovateľnosť	0,02 mm

Rozsah merania	0 - 30 mm
Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Najväčšia prípustná chyba	0,04 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Ø dotykovej guľôčky HM	3 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,05 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,02 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,001 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vonkajší snímač

Služby

Kalibrácia DAKKSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S
KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S