

**Garant**

Rezná minidoštička na vnútorné sústruženie s lámačom triesok pravé, HB720,  
Ø D<sub>min</sub>: 7,8mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270021 7,8
GTIN	4062406564872
Trieda položky	21I

**Technický opis**

Uhol rezného klina $\alpha$	70 Stupeň
Posuv $f$	0,02 - 0,03 mm/ot,
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,15 - 0,5 mm
maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	1,3 mm
Ø veľkosti doštičiek $d$	6 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov $L_3$	4,65 mm
Polomer $R$	0,2 mm
minimálny Ø $D_{min}$	7,8 mm
Hrúbka platne $T$	3,65 mm
Povrchová úprava	TiCN
Séria	Mini

Typ	HB720
Druh produktu	Výmenná rezná platnička Mini

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	80	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	80	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	60	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	60	K
CuZn	vhodný	80	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		