

Garant

Rezná minidoštička na vnútorné sústruženie s lámačom triesok pravé, HB720,
Ø D_{min}: 11 mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270021 11
GTIN	4062406564896
Trieda položky	21I

Technický opis

Ø veľkosti doštičiek d	8 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L ₃	6,7 mm
Polomer R	0,2 mm
minimálny Ø D _{min}	11 mm
Hrúbka platne T	4 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	0,15 - 0,5 mm
Posuv f	0,02 - 0,03 mm/ot,
Uhol rezného klina α	70 Stupeň
maximálna hĺbka rezu t _{max}	2,3 mm
Povrchová úprava	TiCN
Séria	Mini

Typ	HB720
Druh produktu	Výmenná rezná platnička Mini

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	80	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	80	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	60	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	60	K
CuZn	vhodný	80	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		