

Garant

Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 20/3mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213056 20/3
GTIN	4062406566562
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 7IP**. V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Vnútorné chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	38 mm
Celková dĺžka L _{celk}	30 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	12,4 mm
Uhol rampy α _{max}	1,62 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	34 mm
Montážny závit M	M10
Počet rezných hrán Z	3

Séria	Power Q
Ø D ₂	18 mm
Víťacie cirkulárové frézy a _p	1 mm
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Ø rezných hrán D _c	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Ø D ₃	14 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza