

Garant

Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/5mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213056 32/5
GTIN	4062406566593
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 7IP**. V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Ø D ₂	29 mm
Celková dĺžka L _{celk}	40 mm
Montážny závit M	M16
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	62 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	24,4 mm
Séria	Power Q
Vnútorné chladenie	áno

Uhol rampy α_{\max}	0,82 Stupeň
Počet rezných hrán Z	5
Víťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	58 mm
\varnothing rezných hrán D_c	32 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Víťacie cirkulárové frézy a_p	1 mm
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza