

Garant

Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/7mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213058 63/7
GTIN	4062406566777
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania** a **väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	55,4 mm
Vnútorné chladenie	áno
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Séria	Power Q
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	120 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	124 mm

Uhol nastavenia k	20 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1 mm
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Uhol rampy α_{max}	0,36 Stupeň
Počet rezných hrán Z	7
Ø D_3	57 mm
Ø rezných hrán D_c	63 mm
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza