

Mitutoyo

Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 15,2 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,1/40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436281 0,1/40
GTIN	4946368676104
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné páčkové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

Odčítanie 2/1000 mm.

Mitutoyo – Merací mechanizmus z drahokamov s tvrdokovovou meracou guľôčkou. Odolný voči magnetickým poliam.

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kľbový merací stojan č.359680.

Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Technický opis

Odčítanie	0,002 mm
Ø meracej guľôčky	2 mm
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	4 μ m
Rozpätie chyby v reverzibilite f_u	2 μ m
Ø upínacej stopky h_6	8 mm
Ø puzdra	40 mm
Rozsah merania na smer	0,1 mm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
Rozpätie odchýlky f_e	3 μ m
Meracia sila	0,15 N
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Páčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG