

**ručná akumulátorová kotúčová píla, Typ: GKS18V68C****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078183 GKS18V68C
GTIN	3165140931786
Trieda položky	03B

**Popis****Prevedenie:**

Výkonná 18 V akumulátorová kotúčová píla s technológiou BITURBO.

- **Integrovaný adaptér VAC pre jednoduchú manipuláciu. Adaptér otočný o 360°.**
- **Tá najlepšia ergonómia pre maximálnu kontrolu a komfort.**
- **Inteligentné brzdy pre bezpečné zastavenie s minimálnym spätným rázom.**
- **Vybavené profesionálnym 18 V systémom pre jednoduché až náročné použitie.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane pílového listu, paralelné vedenie.

**Upozornenie:**

Pílové kotúče nájdete pod 583920.

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073866.

**Technický opis**

Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť	4,7 kg
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Ø otvora pílového listu	30 mm
Druh batérie	Li-Ion

Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Hmotnosť bez batérie	3,8 kg
maximálne otáčky	6250 min <sup>-1</sup>
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Ø pílového kotúča	190 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
maximálna hĺbka rezu 90°	57 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Označenie výrobcu	GKS 18V-68 C
Prevedenie	ponorná kotúčová píla
Druh produktu	Píla

## Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073851 B18
Pílový kotúčexpert for Aluminium Ø kotúča D 190	583920 190
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073854 B18
Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akumulátorová nabíjačka Typ 1880CV	073866 1880CV
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073853 B18
Pílový list na kov, striedavý zub s fazetkouuniverzálny Ø kotúča D 190	584095 190
Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zubyuniverzálny Ø kotúča D 190	584075 190