



Rohová fréza 90° MEV, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 20/2Lmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	226400 20/2L
GTIN	4960664914197
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná fréza s novo vyvinutou trojuholníkovou votočnou reznou platničkou na frézovanie osadení a drážok a šikmé frézovanie s nižšími reznými silami a zvýšenou stabilitou.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	150 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	38 mm
vhodná otočná rezná platnička	TOMT060508
Dĺžka rampy L pre α_{max}	14,25 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	35 mm
Uhol rampy α_{max}	0,8 Stupeň
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Počet rezných hrán Z	2
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
\varnothing stopky D_s h6	20 mm
\varnothing rezných hrán D_c	20 mm
Dĺžka výčnelku L_1	40 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229723 1
------------------------	----------