



Rohová fréza 90° MEV, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 226400 25/3 |
| GTIN | 4960664914067 |
| Trieda položky | 250 |

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná fréza s novo vyvinutou trojuholníkovou votočnou reznou platničkou na frézovanie osadení a drážok a šikmé frézovanie s nižšími reznými silami a zvýšenou stabilitou.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ | 6 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | TOMT060508 |
| Ø stopky D_s h6 | 20 mm |
| Dĺžka rampy L pre α_{max} | 19,25 mm |
| Uhol rampy α_{max} | 0,6 Stupeň |
| Celková dĺžka L_{celk} | 120 mm |
| Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max} | 48 mm |
| Dĺžka výčnelku L_1 | 29 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 25 mm |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) |
| Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min} | 45 mm |
| Ø D_3 | 20 mm |
| Prevedenie stopky | Valcová stopka |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň |
| Použitie frézy | Cirkulárna fréza |
| Použitie frézy | Ramping |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Príslušenstvo

| | |
|------------------------|----------|
| Upínacia skrutka Typ 1 | 229723 1 |
|------------------------|----------|