



Rohová fréza 90° MEV, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	226400 32/4
GTIN	4960664914098
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná fréza s novo vyvinutou trojuholníkovou votočnou reznou platničkou na frézovanie osadení a drážok a šikmé frézovanie s nižšími reznými silami a zvýšenou stabilitou.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	32 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	26,25 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	59 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	62 mm
Počet rezných hrán Z	4
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Dĺžka výčnelku L_1	32 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø stopky D_s h6	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	TOMT060508
Uhol rampy α_{max}	0,44 Stupeň
Celková dĺžka L_{celk}	130 mm
Ø D_3	27 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229723 1
------------------------	----------