

**Rohová fréza 90° MEV, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226410 32/4
GTIN	4960664914258
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Vysokovýkonná fréza s novo vyvinutou trojuholníkovou votočnou reznou platničkou na frézovanie osadení a drážok a šikmé frézovanie s nižšími reznými silami a zvýšenou stabilitou.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	TOMT060508
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	59 mm
Dĺžka rampy L pre α <sub>max</sub>	26,25 mm
Uhol rampy α <sub>max</sub>	0,44 Stupeň
Montážny závit M	M16
maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub>	6 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	62 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	27 mm

Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229723 1
------------------------	----------