

**Rohová fréza 90° MEV, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 32/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226420 32/4
GTIN	4960664914265
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonná fréza s novo vyvinutou trojuholníkovou votočnou reznou platničkou na frézovanie osadení a drážok a šikmé frézovanie s nižšími reznými silami a zvýšenou stabilitou.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	62 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	59 mm
Uhol rampy α_{max}	0,44 Stupeň
Počet rezných hrán Z	4
Dĺžka rampy L pre α_{max}	26,25 mm
Celková dĺžka L_{celk}	35 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

vhodná otočná rezná platnička	TOMT060508
Ø D ₃	27 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229723 1
------------------------	----------