

**Rohová fréza 90° MEV, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226410 25/3
GTIN	4960664914241
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonná fréza s novo vyvinutou trojuholníkovou votočnou reznou platničkou na frézovanie osadení a drážok a šikmé frézovanie s nižšími reznými silami a zvýšenou stabilitou.

Technický opis

Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	45 mm
vhodná otočná rezná platnička	TOMT060508
Celková dĺžka L _{celk}	35 mm
Uhol rampy α _{max}	0,6 Stupeň
Počet rezných hrán Z	3
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	6 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	19,25 mm
Ø rezných hrán D _c	32 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	48 mm
Montážny závit M	M12
Ø D ₃	20 mm

Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229723 1
------------------------	----------