



Pár základných čelustí pre rýchlovýmenný systém čelustí, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	362635 3
GTIN	4260729450111
Trieda položky	34A

Popis

Prevedenie:

SolidCLAMP®. Inovatívny systém click and go pre rýchlu a jednoduchú výmenu čelustí na širokej škále zverákov.

Základné čeluste sú **rozhraním medzi zverákom a hornými čelustami**. Sú potrebné na to, aby bolo možné použiť horné čeluste. Základné čeluste sa jednoducho namontujú na príslušný zverák.

Výhoda:

- **Najrýchlejšia výmena čelustí – predĺženie doby chodu stroja vďaka minimálnym nákladom na nastavenie.**
- **Najvyššia presnosť opakovania s voľne voliteľným obrysom upnutia.**
- **Použitie horných čelustí nezávislé od výrobcu - jednoduchá výmena čelustí od výrobcu zveráka 1 na výrobcu zveráka 2.**
- **Žiadne skrutkové spojenia, teda žiadne hniezda triesok.**

Technický opis

Šírka čeluste	125 mm
System	3
vhodné pre	Allmatic Titan / Titan 2 c. 361302 125K; 125M; 125L
Počet čelustí	2
Druh produktu	Čeluste pre zverák

