



## Skúšačka ťahovacieho momentu pre momentové kľúče „SmartCheck USB“, Maximálny ťahovací moment: 10Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654651 10
GTIN	4018754324859
Trieda položky	60N

### Popis

#### Prevedenie:

Variabilná a flexibilná skúšačka krútiaceho momentu vďaka otočnému displeju a základnému telesu. Možnosť horizontálnej a vertikálnej montáže. Displej a fóliová klávesnica sú odolné voči striekajúcej vode a teleso je vyrobené z plastu odolného voči nárazu. **Rozhranie Micro USB** na **export dát** a napájanie. S pamäťou na 250 nameraných hodnôt.

3 režimy aplikácie: Súbežné zobrazenie (**Track**), **detekcia bodu zlomu (First-Peak)**, **zobrazenie vrcholovej hodnoty (Peak-Hold)**.

**Merné jednotky:** Nm, lbfft, lbfin.

- **Robustné.** Integrovaná optická a akustická ochrana proti preťaženiu zaisťuje odolnosť.
- **Presné.** Odchýlka zobrazenia len  $\pm 1$  % zaručuje vysoko spoľahlivé namerané údaje.
- **Pripravené na spustenie.** Vďaka integrovanému senzoru s veľkým rozsahom merania môžete začať hneď.
- **Felixibilné.** SmartCheck je možné umiestniť takmer kdekoľvek. Bez ohľadu na to, či je namontovaný horizontálne alebo vertikálne - premyslené upevňovacie body, kompaktný dizajn a otočný displej umožňujú všetko.
- **Individuálne.** K dispozícii sú tri prevádzkové režimy (Trak, First Peak, Peak Hold) a tri merné jednotky (N m, ft lb, v lb). Cielový krútiaci moment a tolerance pre vyhodnotenie nameranej hodnoty je možné špecifikovať individuálne.
- **Nezávislé.** Pre použitie na pracoviskách bez vlastnej zásuvky. Okrem klasickej prevádzky cez napájací zdroj je možná aj prevádzka na batérie.

- **Otočné. SmartCheck sa dá optimálne nastaviť pre individuálny uhol pohľadu. Pretože nielen displej, ale aj držiak displeja a telo základne je možné otáčať o 180°.**
- **Uloží až do 250 záznamov. Vrátaťe dátumovej a časovej pečiatky.**
- **Export dát a voliteľné napájanie cez micro USB rozhranie.**
- **Dokumentačný softvér prostredníctvom bezplatného stiahnutia.**

**Výhoda:**

Kompaktné a variabilné monitorovacie zariadenie krútiaceho momentu. Prevádzka prostredníctvom sieťového zdroja alebo na batérie.

**Použitie:**

Nastavenie a skúšanie **momentových skrutkovačov a kľúčov** so stupnicou alebo bez nej.

**Rozsah balenia:**

Obsahuje napájací zdroj a softvér SmartCheck USB na prenos hodnôt a vytváranie testovacích certifikátov. V stabilnom plastovom kufri.

**Upozornenie:**

Vhodný modul Bluetooth dostupný prostredníctvom eShop (č. 52110222).

---

**Technický opis**

Presnosť merania krútiaci moment	±1 %
Maximálny ťahovací moment	10 Nm
Hmotnosť	5,21 kg
Rozsah merania	1 - 10 Nm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Upínací štvorhran	1/4 palec
Zobrazovací prístroj výška	124 mm
Zobrazovací prístroj hĺbka	167 mm
Zobrazovací prístroj šírka	120 mm
Smer vťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Rozhranie	USB rozhranie
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	O4
Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

---

**Služby**

Kalibrácia obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 400/2	020140 400/2
Kalibrácia DAkkS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 1000/2	020150 1000/2
Kalibrácia DAkkS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 0,1-1100/2	020150 0,1-1100/2