

 steinel**Akumulátorová teplovzdušná pištoľ 18 V, Typ: 066611****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078322 066611
GTIN	4007841066611
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Kompaktná akumulátorová teplovzdušná pištoľ mobil heat MH 5 ponúka štyri špecifické programy aplikácie. Množstvo vzduchu digitálne nastaviteľné v šiestich stupňoch (až 300 l/min.).

Rozsah balenia:

Akumulátorová teplovzdušná pištoľ vrátane 1x 18V/ 8,0 Ah akumulátora, nabíjačky a kufríka.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – č. 073890.

Technický opis

Označenie výrobcu	MH5
Príkion	2200 W
Teplota vzduchu	50 - 500 °C
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora	18 V

Balenie	Pepravný kufrík
Objemový prietok vzduchu	300 l/min
Prevedenie	Sortiment
Hmotnosť	660 g
Kapacita akumulátora	8 Ah
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Druh produktu	Teplovzdušná pištoľ

Príslušenstvo

Akumulátor Typ CAS-8	078327 CAS-8
Nabíjačka Typ ASC145	078328 ASC145
Nabíjačka Typ ASC55	078328 ASC55