

 steinel**Akumulátorová teplovzdušná pištoľ 18 V, Typ: 066604****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078322 066604
GTIN	4007841066604
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Akumulátorová teplovzdušná 18 V pištoľ s 2 stupňami teploty (300° / 500°).

Rozsah balenia:

Akumulátorová teplovzdušná pištoľ vrátane 1x 18V/ 8,0 Ah akumulátora, nabíjačky a kufrika.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – č. 073890.

Technický opis

Prevedenie	Sortiment
Hmotnosť	680 g
Teplota vzduchu	300 - 500 °C
Objemový prietok vzduchu	200 l/min
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	Pepravný kufrik
Označenie výrobcu	MH3

Kapacita akumulátora	8 Ah
Napätie akumulátora	18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Druh produktu	Teplovzdušná pištoľ

Príslušenstvo

Nabíjačka Typ ASC145	078328 ASC145
Akumulátor Typ CAS-8	078327 CAS-8
Nabíjačka Typ ASC55	078328 ASC55