

 steinel**Akumulátorová teplovzdušná pištoľ 18 V, Typ: 063993****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078323 063993
GTIN	4007841063993
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Kompaktná akumulátorová teplovzdušná pištoľ mobil heat MH 5 ponúka štyri špecifické programy aplikácie. Množstvo vzduchu digitálne nastaviteľné v šiestich stupňoch (až 300 l/min.).

Rozsah balenia:

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky, kufrík.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – č. 073890.

Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
Príkion	2200 W
Balenie	Pepravný kufrík
Teplota vzduchu	50 - 500 °C
Objemový prietok vzduchu	300 l/min
Počet obsiahnutých akumulátorov	0

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Označenie výrobcu	MH5
Hmotnosť	660 g
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Druh produktu	Teplovzdušná pištoľ

Príslušenstvo

Nabíjačka Typ ASC55	078328 ASC55
Akumulátor Typ CAS-8	078327 CAS-8
Nabíjačka Typ ASC145	078328 ASC145