



## Nadstavbová čelusť hliník, mäkká pre rýchlovýmenný systém čelustí, Šírka čeluste: 125



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	362652 125
GTIN	4260729450357
Trieda položky	34A

### Popis

#### Prevedenie:

**SolidCLAMP®. Inovatívny systém click and go pre rýchlu a jednoduchú výmenu čelustí na širokej škále zverákov.**

Iné šírky čelustí na vyžiadanie.

#### Výhoda:

- **Najrýchlejšia výmena čelustí – predĺženie doby chodu stroja vďaka minimálnym nákladom na nastavenie.**
- **Najvyššia presnosť opakovania s voľne voliteľným obrysom upnutia.**
- **Použitie horných čelustí nezávislé od výrobcu - jednoduchá výmena čelustí od výrobcu zveráka 1 na výrobcu zveráka 2.**
- **Žiadne skrutkové spojenia, teda žiadne hniezda triesok.**

#### Funkcia:

Rýchle a jednoduché **nacvaknutie** horných čelustí na základné čeluste. Nie je potrebné únavné skrútkovanie čelustí na zverák.

#### Materiál:

Hliník so strednou pevnosťou.

#### Vhodné pre:

Základné čeluste č.362635 veľ. 4, 6, 7, 9, 11 a 12 (Systém 2).

### Technický opis

Výška čelusti h	36 mm
Materiál	Hliník
System	2
Druh produktu	Čeluste pre zverák